

**Паспорт**  
**Воронки лабораторные**  
**ГОСТ 25336-82**

**1. Назначение**

Предназначены для переливания и фильтрования жидкостей в различных лабораторных работах.

**2. Основные технические характеристики**

Наименование (обозначение)	Диаметр воронки, мм	Диаметр носика, мм	Высота*, мм
<b>В-25-38</b>	25 ± 3,0	6 ± 1,0	38
<b>В-36-50</b>	36 ± 5,0	7 ± 1,0	50
<b>В-56-80</b>	56 ± 5,0	11 ± 2,0	80
<b>В-75-110</b>	75 ± 5,0	11 ± 2,0	110
<b>В-100-150</b>	100 ± 10,0	14 ± 2,0	150
<b>В-150-230</b>	150 ± 10,0	16 ± 2,0	230
<b>В-150-265</b>	150 ± 10,0	17 ± 2,0	265
<b>В-250-345</b>	250 ± 10,0	30 ± 3,0	345

\*Размер для справок.

1. Воронки лабораторные изготовлены в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 25336-82.

2. Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400 ( ) , из медицинского стекла по ГОСТ 19808 ( ) или из другого стекла, соответствующего по физико-химическим свойствам стеклу по ГОСТ 21400 ( ) .

3. Тип «В» - лабораторные.

**3. Упаковывание, транспортирование и хранение**

Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировке. Транспортная упаковка имеет надпись: «Осторожно, стекло». Условия транспортирования изделий - по ГОСТ 15150-69 в крытом транспорте любого вида. Условия хранения - по ГОСТ 15150-69.

**4. Требования безопасности**

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе со стеклянными изделиями. Изделия не должны подвергаться резким ударам в процессе эксплуатации.

**5. Сведения об утилизации**

Изделия не представляют опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделий определяется Потребителем.

**6. Гарантии изготовителя**

Изготовитель гарантирует соответствие воронок лабораторных требованиям ГОСТ 25336-82 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

**7. Свидетельство о приемке**

Изделия изготовлены в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.